

Garant**CC.T 120404, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260064 HB7020
GTIN	4045197710819
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 HB7020 Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SS

Toleranca: MF

Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mmPodajanje f : 0,05 - 2,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 2,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P

Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje