

**Garant****TCMT 16T304, Zvrst: HB7020**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260956 HB7020
GTIN	4045197710871
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje