

**Garant****VNMG 160408, Zvrst: HB7020**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251804 HB7020
GTIN	4045197717047
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	SM
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje