

**Magnet za dvigovanje bremen, Maks. nosilnost (plano): 150kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085990 150
GTIN	2050001780119
Razred artikla	08P

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).

V celoti zaprt, kompakten in lahek magnet za dvigovanje bremen z varnostnim zapahom. Čvrsta konstrukcija, lahko tekoč vklop in izklop. Držalna površina magnetu z dvema vzdolžnima poloma.

Uporaba:

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (art. 085990; 085980). Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.

Tehnični opis

Mera E	50 mm
Mera A	93 mm
Maksimalna obremenitev, okrogli material	65 kg
Mera G	26 mm

Mera F	162 mm
Mera B	155 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala	2 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala	2 mm
Maksimalna dolžina ravnega materiala	2500 mm
Masa	2,6 kg
Mera C	60 mm
Mera D	70 mm
maksimalni Ø okroglega materiala	100 mm
Maksimalna obremenitev, ravni material	150 kg
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Magneti za dvigovanje bremen