

**Magnet za dvigovanje bremen, Maks. nosilnost (plano): 300kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085990 300
GTIN	2050001780126
Razred artikla	08P

**Opis****Izvedba:**

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).

V celoti zaprt, kompakten in lahek magnet za dvigovanje bremen z varnostnim zapahom. Čvrsta konstrukcija, lahko tekoč vklop in izklop. Držalna površina magnetu z dvema vzdolžnima poloma.

**Uporaba:**

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (art. 085990; 085980). Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.

**Tehnični opis**

Minimalna debelina stene ravnega materiala	4 mm
Mera D	99 mm
Mera C	100 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala	4 mm

Maksimalna dolžina ravnega materiala	2500 mm
Mera B	214 mm
Mera A	152 mm
Mera F	231 mm
Mera E	81 mm
Maksimalna obremenitev, okrogli material	150 kg
Masa	10 kg
maksimalni Ø okroglega materiala	200 mm
Mera G	40 mm
Maksimalna obremenitev, ravni material	300 kg
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Magneti za dvigovanje bremen