

**Dvojni nasadni ključ, Zev ključa: 14X15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	621405 14X15
GTIN	4045197717344
Razred artikla	62C

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu; zevi v natančnih tolerancah; 12-kotni. Vgrajena pritisna vzmet zadrži glave v njihovem trenutnem položaju.

Gibljive glave (zasuk do 200°).

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani, zaobljene površine.

Dolžina ključa L: 240 mm

Ø glave D<sub>1</sub>: 21,6 mm

Ø glave D<sub>2</sub>: 21,6 mm

**Tehnični opis**

Zev ključa <sub>1</sub>	14 mm
Ø glave D <sub>2</sub>	21,6 mm
Ø glave D <sub>1</sub>	21,6 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	15 mm
Dolžina ključa L	240 mm
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

