

**Magnet za dvigovanje bremen, Maks. nosilnost (plano): 600kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085990 600
GTIN	2050001780133
Razred artikla	08P

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).

V celoti zaprt, kompakten in lahek magnet za dvigovanje bremen z varnostnim zapahom. Čvrsta konstrukcija, lahko tekoč vklop in izklop. Držalna površina magneta z dvema vzdolžnima poloma.

Uporaba:

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (art. 085990; 085980). Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.

Tehnični opis

Mera E	81 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala	6 mm
Mera D	99 mm
Mera C	120 mm

Maksimalna obremenitev, ravni material	600 kg
Mera B	300 mm
Mera G	49 mm
Mera F	241 mm
maksimalni Ø okroglega materiala	270 mm
Masa	20 kg
Maksimalna obremenitev, okrogli material	300 kg
Maksimalna dolžina ravnega materiala	2500 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala	6 mm
Mera A	246 mm
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Magneti za dvigovanje bremen