

**Garant****Precizno stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 10mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 150152 10     |
| GTIN                  | 4045197716958 |
| Razred artikla        | 11M           |

**Opis****Izvedba:**

**Vsa grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Držalo **dodatno s 3 vpenjalnimi površinami** za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.

**Uporaba:**

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

**Tehnični opis**

|   |              |
|---|--------------|
| Zunanji Ø   | 10 mm        |
| za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5           |
| Toleranca držala  | h9           |
| Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>             | 0,12 mm/v    |
| minimalni Ø grezila za izvrtino od                      | 2,5 mm       |
| Ø držala D <sub>s</sub>                                 | 6 mm         |
| Celotna dolžina L                                       | 50 mm        |
| Število rezil Z   | 3            |
| Prevleka  | neprevlečeni |
| Kot konice stožčastega grezila                          | 90 stopinj   |
| Rezalni material  | HSS          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Standard              | DIN 335 C                                  |
| Držalo                | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne   |
| Barvni prstan         | brez                                       |
| Vrsta izdelka         | Stopenjska in stožčasta grezila            |

### Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa      | primerno         | 70 m/min       | N          |
| Al (kratki odrezki) | primerno         | 33 m/min       | N          |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         | 28 m/min       | P          |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         | 27 m/min       | P          |
| Jeklo < 900 N/mm    | pogojno primerno | 27 m/min       | P          |
| mokro maks.         | primerno         |                |            |
| suho                | pogojno primerno |                |            |