

Garant
Precizno stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 20,5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	150152 20,5
GTIN	4045197717030
Razred artikla	11M

Opis
Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Držalo **dodatno s 3 vpenjalnimi površinami** za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

Tehnični opis

za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991	M10
Zunanji Ø	20,5 mm
minimalni Ø grezila za izvrtino od	3,5 mm
Toleranca držala	h9
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,16 mm/v
Ø držala D _s	10 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj

Rezalni material	HSS
Standard	DIN 335 C
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		