

**Magnet za dvigovanje bremen, Maks. nosilnost (plano): 1200kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085990 1200
GTIN	2050001780140
Razred artikla	08P

**Opis****Izvedba:**

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).

V celoti zaprt, kompakten in lahek magnet za dvigovanje bremen z varnostnim zapahom. Čvrsta konstrukcija, lahko tekoč vklop in izklop. Držalna površina magnetu z dvema vzdolžnima poloma.

**Uporaba:**

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (art. 085990; 085980). Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.

**Tehnični opis**

maksimalni Ø okroglega materiala	300 mm
Mera C	140 mm
Mera G	72 mm
Maksimalna dolžina ravnega materiala	3500 mm

Mera B	359 mm
Mera A	305 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala	10 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala	10 mm
Maksimalna obremenitev, okrogli material	600 kg
Mera E	112 mm
Mera F	315 mm
Masa	40 kg
Maksimalna obremenitev, ravni material	1200 kg
Mera D	125 mm
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Magneti za dvigovanje bremen