

**Garant****Garnitura stožčastih grezil art. 150152 v kaseti 90°, neprevlečeni, Število grezil: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150312 7
GTIN	4045197717122
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Garniture stožčastih grezil **v kaseti**.

Garnitura je priročna za montažna dela in delavnico.

**Vsa grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Držalo **dodatno s 3 vpenjalnimi površinami** za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.

**Uporaba:**

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

**Vsebina:**

po 1 grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Tehnični opis**

Število grezil	7
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni

Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 335 C
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

## Pribor

Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 11,5 mm	150152 11,5
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 8 mm	150152 8
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 10 mm	150152 10
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 25 mm	150152 25
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 19 mm	150152 19
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 6 mm	150152 6
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 15 mm	150152 15