


Garant**SOMT 120504 PDER, HB7630, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214874 INOX
GTIN	4045197716422
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,17 mm
Tip	INOX
Radij rezila	0,4 mm
Debelina ploščice E	5,56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 120504 PDER
Zvrst	HB7630
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		