

Garant

Držalo eco za odrezovanje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, Ø držala d1: 30mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319132 30
GTIN	4045197716781
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- **S posebno, nastavljivo kroglično pršilno šobo za optimalno hlajenje rezila – neodvisno od globine zarezovanja.**
- **Temperatura na glavnem in stranskem rezilu je bistveno nižja kar omogoča bistveno povečanje rezalne hitrosti.**
- **Togo držalo za zarezovalne nože.**
- **Nož se vpne z vpenjalno ploščico.**

Uporaba:

Za uporabo zarezovalnih listov različnih proizvajalcev.

Napotek:

Vklj. z mašilnim vijakom za kroglično pršilno šobo. Ob uporabi običajnih listov za zarezovanje ta zapre stransko dovajanje hladilnega sredstva! Primerni vpenjalni kraki art. 279840 2 in primerni vijaki art. 279815 14. Glejte seznam nadomestnih delov.

Tehnični opis

L ₂	70 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30

Ø držala d_1	30 mm
za višino lista	32 mm
L_1	47 mm
Višina h_1	57,4 mm
Višina H_2	37 mm
Vrsta izdelka	VDI-držala za odrezovanje