

**Garant**

**Rezkar za plano rezkanje 45° TwinCut ozka delitev, z izvrtino, Ø D/število rezil  
Z: 80/8mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 213420 80/8   |
| GTIN                  | 4045197716842 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis****Izvedba:**

Od Ø 160 mm za vpenjala po DIN 2079 s štirimi dodatnimi pritrdilnimi izvrtinami in brez notranjega hlajenja.

**Uporaba:**

Z dvostranskimi 8-rezilnimi obračalnimi ploščicami (ON.U) ali 4-rezilnimi obračalnimi ploščicami (SN.U).

**Rezervni del:**

Podložna ploščica art. 219897, primerna za oba tipa obračalnih ploščic.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**. Kombinirano opremljanje z ON.U in SN.U ni dovoljeno.

**Tehnični opis**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219898 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø rezila D <sub>c</sub>                 | 80 mm                 |

|  |                |
|--|----------------|
| Podložna ploščica  | 219897         |
| Celotna dolžina $L_{cel}$ za ploščice ON.U                 | 48,3 mm        |
| maksimalni zunanji $\varnothing D_{maks}$ za ploščice SN.U | 95,2 mm        |
| $\varnothing$ vpenjalne izvrtine                           | 27 mm          |
| primerna obračalna rezalna ploščica                        | SN.U           |
| primerna obračalna rezalna ploščica                        | ON.U           |
| maksimalni zunanji $\varnothing D_{maks}$ za ploščice ON.U | 91,8 mm        |
| Celotna dolžina $L_{cel}$ za ploščice SN.U                 | 50 mm          |
| Vijak za podložno ploščico                                 | 219899         |
| Število rezil Z  | 8              |
| Serijska   | TwinCut        |
| Izvedba držala   | z izvrtino     |
| Nastavni kot $\kappa$                                      | 45 stopinj     |
| Delitev rezil  | neenakomerna   |
| z notranjim hlajenjem                                      | da             |
| Zamenjava orodja   | PowerCard      |
| Vrsta izdelka  | Plani rezkarji |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP     | 674252 15IP |
| Vpenjalni vijak   | 219899      |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna                      | 219898      |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm | 211750 3,8  |
| Podložna ploščica   | 219897      |