


**Garant****Garnitura eco za naknadno opremljanje, Širina držala b: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	317900 16
GTIN	4045197716705
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Za dovajanje hladilnega sredstva na držala za notranje struženje eco.
- Primerno za hitrozamenljiva držala AXA art. 318100 in zamenljivo držalo PARAT art. 316120–316160.
- Dovod poteka prek cevnega priključka na levi, desni ali zadnji strani.

**Obseg dobave:**

Vklj. z mašilnimi vijaki in hitro spojko (G 1/8-colski) za cevni priključek z zunanjim premerom 6 mm. Spojna dolžina 17,4 mm.

**Tehnični opis**

za višino držala $H_1$	16 mm
Širina držala b	16 mm
Celotna dolžina $L_1$	79 mm
Dolžina $L_2$	25 mm
Celotna višina H	20 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož

