

Garant**VBMT 110302, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje