

Garant

Rezalna obračalna ploščica POMX 10T5ZEER M, za rezkarje za velika podajanja, HB9530



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213166 ST900
GTIN	4045197714176
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Trdna izvedba ploščice (debelina = 5,9 mm).

Pozitivna geometrija za velika podajanja.

Dolžina planega rezalnega roba: 2 mm za visoko kakovost površine.

Posebna ekonomičnost s 5 rezalnimi robovi.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 - 1 \times D/a_{p \text{ maks.}} = 2,2 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	ST900
Podajanje f_z na zob	1,1 mm
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	4,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
ISO-oznaka obračalne ploščice	POMX 10T5ZEER M
Zvrst	HB9530

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	350 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	280 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
Zrak	primerno		