

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5×D, Tip: 13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232240 13
GTIN	4045197717733
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Z ravnimi utori.**Napotek:**

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 13 - 17,5 mm

Uporabna dolžina L₁: 26 mm

Ø držala D_s: 20 mm

Dolžina držala L_s: 50 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX8

Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX8
Ø območja D _c	13 - 17,5 mm
Ø držala D _s	20 mm
Uporabna dolžina L ₁	26 mm
Dolžina držala L _s	50 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5×D

Držalo	ISO 9766
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8	232990 TX8
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3