

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5×D, Tip: 48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232240 48
GTIN	4045197717771
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Z ravnimi utori.**Napotek:**

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 48 - 65 mm

Uporabna dolžina L₁: 97,5 mm

Ø držala D_s: 40 mm

Dolžina držala L_s: 70 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

Tehnični opis

Ø območja D _c	48 - 65 mm
Uporabna dolžina L ₁	97,5 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Ø držala D _s	40 mm
Dolžina držala L _s	70 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5×D

Držalo	ISO 9766
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX20	232990 TX20
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600