



## Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 12×D, Tip: 18



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232270 18
GTIN	4045197717924
Razred artikla	22G

### Opis

#### Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Zmanjšajte podajanje  $f$  za 10% in rezalno hitrost  $v_c$  za 30%.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja  $D_c$ : 18 - 24 mm

Uporabna dolžina  $L_1$ : 288 mm

Velikost morsekonusa MK: 3

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

### Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Ø območja $D_c$	18 - 24 mm
Uporabna dolžina $L_1$	288 mm
Velikost morsekonusa MK	3
Število rezil Z	2
Izvedba	12×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX9	232990 TX9