

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 12×D, Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232256 12
GTIN	4045197717788
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Zmanjšajte podajanje f za 10% in rezalno hitrost v_c za 30%.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z : 2

Ø območja D_c : 12 - 12,5 mm

Uporabna dolžina L_1 : 144 mm

Ø držala D_s : 20 mm

Dolžina držala L_s : 50 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX7

Tehnični opis

Ø držala D_s	20 mm
Ø območja D_c	12 - 12,5 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX7
Uporabna dolžina L_1	144 mm
Dolžina držala L_s	50 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	12×D
Držalo	ISO 9766
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX7

232990 TX7

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm

211750 0,6

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7