

**Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 12xD, Tip: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232270 25
GTIN	4045197717931
Razred artikla	22G

Opis**Napotek:**

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Zmanjšajte podajanje f za 10% in rezalno hitrost v_c za 30%.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c : 25 - 35 mm

Uporabna dolžina L_1 : 300 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX15

Tehnični opis

Ø območja D_c	25 - 35 mm
Uporabna dolžina L_1	300 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX15
Velikost morsekonusa MK	4
Število rezil Z	2
Izvedba	12xD
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX15	232990 TX15
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600