

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 12×D, Tip: 13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232256 13
GTIN	4045197717795
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Zmanjšajte podajanje f za 10% in rezalno hitrost v_c za 30%.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z : 2

Ø območja D_c : 13 - 17,5 mm

Uporabna dolžina L_1 : 156 mm

Ø držala D_s : 20 mm

Dolžina držala L_s : 50 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX8

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	156 mm
Ø držala D_s	20 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX8
Ø območja D_c	13 - 17,5 mm
Dolžina držala L_s	50 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	12×D
Držalo	ISO 9766
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

PriborMomentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 1,3 Nm

211750 1,3

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8

232990 TX8