

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 12×D, Tip: 48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232256 48
GTIN	4045197717832
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem. **Z ravnimi utori.**

Napotek:

Zmanjšajte podajanje f za 10% in rezalno hitrost v_c za 30%.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z : 2

Ø območja D_c : 48 - 65 mm

Uporabna dolžina L_1 : 576 mm

Ø držala D_s : 40 mm

Dolžina držala L_s : 70 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

Tehnični opis

Ø območja D_c	48 - 65 mm
Uporabna dolžina L_1	576 mm
Ø držala D_s	40 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Dolžina držala L_s	70 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	12×D
Držalo	ISO 9766
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX20

232990 TX20

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600