

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 12×D, Tip: 18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232256 18
GTIN	4045197717801
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

**Napotek:**

Zmanjšajte podajanje f za 10% in rezalno hitrost  $v_c$  za 30%.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja  $D_c$ : 18 - 24 mm

Uporabna dolžina  $L_1$ : 288 mm

Ø držala  $D_s$ : 25 mm

Dolžina držala  $L_s$ : 56 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

**Tehnični opis**

Ø območja $D_c$	18 - 24 mm
Ø držala $D_s$	25 mm
Uporabna dolžina $L_1$	288 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Dolžina držala $L_s$	56 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	12×D
Držalo	ISO 9766
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

**Pribor**

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX9

674248 TX9

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX9

232990 TX9

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm

211750 2,2