



## Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 1,5×D, Tip: 12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232257 12
GTIN	4045197717849
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

**Z ravnimi utori.**

#### Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 18,8 mm

Velikost morsekonusa MK: 2

Vpenjalni vijaki: 232990 TX7

### Tehnični opis

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	18,8 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX7
Ø območja D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Velikost morsekonusa MK	2
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX7	232990 TX7