

**Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 12xD, Tip: 48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232270 48
GTIN	4045197717955
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:****Z ravnimi utori.****Napotek:**

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Zmanjšajte podajanje  $f$  za 10% in rezalno hitrost  $v_c$  za 30%.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil  $Z$ : 2

Ø območja  $D_c$ : 48 - 65 mm

Uporabna dolžina  $L_1$ : 576 mm

Velikost morsekonusa MK: 5

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

**Tehnični opis**

Ø območja $D_c$	48 - 65 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Uporabna dolžina $L_1$	576 mm
Velikost morsekonusa MK	5
Število rezil $Z$	2
Izvedba	12xD
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX20	232990 TX20
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600