



## Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5×D, Tip: 36



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232240 36
GTIN	4045197717764
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

#### Z ravnimi utori.

#### Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 70,5 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 40 mm

Dolžina držala L<sub>s</sub>: 70 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

### Tehnični opis

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	70,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Ø območja D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Dolžina držala L <sub>s</sub>	70 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5×D

Držalo	ISO 9766
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX20	232990 TX20
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600