



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminijasti delovni podest z jekleno mrežno rešetko, Število stopnic vključno s platformo: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966149 4
GTIN	4031405510203
Razred artikla	98G

Opis

Izvedba:

Čvrsta, zvarjena cevna konstrukcija, stopnice iz nedorseče jeklene mrežne rešetke. Konci nosilnih prečk z nedorsečimi oblogami iz umetne mase. Možnost premikanja z 2 dviznima kolesoma. Zgornja stojna površina 550 × 300 mm.

Tehnični opis

Globina osnovne ploskve	1,21 m
Višina platforme brez ograje	0,8 m
Kolesa	da
Masa	16 kg
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Material	Zvarjena cevna konstrukcija, stopnice iz nedorseče jeklene mrežne rešetke
Delovna višina pribl.	2,8 m

Globina platforme	300 mm
Pohodnost	enostranska
Širina osnovne ploskve	0,78 m
Število stopnic vključno s platformo	4
Širina platforme	550 mm
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti