



Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 1,5×D, Tip: 13



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232257 13
GTIN	4045197717856
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z ravnimi utori.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 13 - 17,5 mm

Uporabna dolžina L₁: 26 mm

Velikost morsekonusa MK: 2

Vpenjalni vijaki: 232990 TX8

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	26 mm
Ø območja D _c	13 - 17,5 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX8
Velikost morsekonusa MK	2
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8	232990 TX8
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3