

Garant**POMX 10T5ZEER U, HB9640, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213190 UNI
GTIN	4045197714930
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Trdna izvedba ploščice (debelina = 5,9 mm).

Pozitivna geometrija za velika podajanja.

Dolžina planega rezalnega roba: 2 mm za visoko kakovost površine.

Posebna ekonomičnost s 5 rezalnimi robovi.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 2,2$ mm.

Tehnični opis

Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	4,8 mm
Tip	UNI
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
ISO-oznaka obračalne ploščice	POMX 10T5ZEER U
Zvrst	HB9640
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	360 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	320 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	80 m/min	S
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
Zrak	primerno		