



## Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 1,5×D, Tip: 18



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232257 18
GTIN	4045197717863
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

**Z ravnimi utori.**

#### Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 36 mm

Velikost morsekonusa MK: 3

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

### Tehnični opis

Ø območja D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	36 mm
Velikost morsekonusa MK	3
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX9	232990 TX9
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2