



Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 1,5×D, Tip: 25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232257 25
GTIN	4045197717870
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z ravnimi utori.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 25 - 35 mm

Uporabna dolžina L₁: 52,5 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX15

Tehnični opis

Ø območja D _c	25 - 35 mm
Uporabna dolžina L ₁	52,5 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX15
Velikost morsekonusa MK	4
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijajčne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX15	232990 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600