



Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 1,5×D, Tip: 36



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232257 36
GTIN	4045197717887
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z ravnimi utori.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 36 - 47 mm

Uporabna dolžina L₁: 70,5 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

Tehnični opis

Ø območja D _c	36 - 47 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Uporabna dolžina L ₁	70,5 mm
Velikost morsekonusa MK	4
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX20	232990 TX20
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600