

SWISS TOOLS

**Držalo za notranje struženje, PSC, Ø držala/Ø D – A-mera: 63/32-160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320407 63/32-160
GTIN	2050001772749
Razred artikla	36D

**Opis****Izvedba:**

- Za učinkovito struženje.
- Za obdelavo v desno ali levo.

**Uporaba:**

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

**Napotek:**

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826 – 264827.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	160 mm
Ø držala	63 mm
Ø D	32 mm
Trn za rezkarje	PSC
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože