

**Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 12xD, Tip: 13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232270 13
GTIN	4045197717917
Razred artikla	22G

Opis**Napotek:**

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Zmanjšajte podajanje f za 10% in rezalno hitrost v_c za 30%.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z : 2

Ø območja D_c : 13 - 17,5 mm

Uporabna dolžina L_1 : 156 mm

Velikost morsekonusa MK: 2

Vpenjalni vijaki: 232990 TX8

Tehnični opis

Ø območja D_c	13 - 17,5 mm
Uporabna dolžina L_1	156 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX8
Velikost morsekonusa MK	2
Število rezil Z	2
Izvedba	12xD
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8	232990 TX8
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8