



## Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 1,5×D, Tip: 48



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232257 48
GTIN	4045197717894
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

**Z ravnimi utori.**

#### Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 97,5 mm

Velikost morsekonusa MK: 5

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

### Tehnični opis

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	97,5 mm
Ø območja D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Velikost morsekonusa MK	5
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijajčne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX20	232990 TX20
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600