



## Klešče za vzmetne objemke z zavoro, Celotna dolžina: 250mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719967 250
GTIN	4003773078623
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Na osnovi v utopu kovanih klešč papiga Cobra® mit z možnostjo fine regulacije zeva. S specialnimi čeljustmi za prijemanje samovpenjalnih cevnih objemk; **čeljusti sta vrtljivi za 360°**. Klešče črno atramentirane.

Z zaporo za enoročno uporabo. Omogoča preprosto in varno delo z vpeto objemko.

#### Prednosti:

Manjši napor zaradi odlične prestave. Zev do 80 mm.

#### Uporaba:

Za zanesljivo prijemanje samovpenjalnih cevnih objemk, standardnih, prostorsko varčnih in žičnih objemk ter objemk z vzmetnim trakom.

### Tehnični opis

celotna dolžina	250 mm
z zaporo	da
Število zobcev za fino regulacijo zeva	19
Širina zeva	80 mm
Območje vpenjanja	≥ 40 mm
Nazivna velikost	70 mm
Maks. vpenjalni hod	40 mm
Izvedba držala	s prevleko iz umetne mase

Material	Kromvanadinovo električno jeklo, kovano, kaljeno v olju
Površina klešč	sivo atramentirane
Čeljusti vrtljive za 360°	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne klešče