

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260906 25/16
GTIN	4045197713278
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	269005 7
ISO-oznaka držala	STGCR/L 2525M16
Velikost držala	25 mm
Velikost ploščice	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Dolžina glave L ₁	23 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 18	269028 18
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 7	269005 7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500