


**Garant****SNMG 120408, Zvrst: HB725**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251224 HB725
GTIN	4045197713391
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 120408 HB725 Radij rezila: 0,8 mm  
Zvrst: HB725  
Lomilec odrezkov: UM  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Podajanje $f$	0,2 - 0,6 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	UM
Glavna uporaba	UNI
Zvrst	HB725

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje