

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261352 20/11
GTIN	4045197713629
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Dolžina glave L_1	50 mm
ISO-oznaka držala	A20Q SVVCR/L11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Širina vratu L_4	13,9 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik L_3	14 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L_2	19 mm
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporabna globina T	9,5 mm
Ø držala D_s	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500