

Garant**CC.T 120408, Zvrst: HB725**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260160 HB725
GTIN	4045197713537
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120408 HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 4 mmPodajanje f : 0,05 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	UNI
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	UM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Zvrst	HB725
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje