

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	62,5 mm
Širina vratu L_4	19,5 mm
ISO-oznaka držala	A25R SVVCR/L16
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Velikost ploščice	16 mm
Srednji premik L_3	20 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	34 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporabna globina T	13 mm
Ø držala D_s	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500