

Garant**DN.G 150604, Zvrst: HB725**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250760 HB725
GTIN	4045197713360
Razred artikla	21G

Opis

DN.G 150604 HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 6 mmPodajanje f : 0,05 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	UM
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Glavna uporaba	UNI

Zvrst	HB725
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje