


Garant**CNMG 120412, Zvrst: HB725**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250160 HB725 |
| GTIN | 4045197713339 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CNMG 120412 HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 6 mmPodajanje f : 0,05 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Radij rezila | 1,2 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 50 - 250 m/min |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Glavna uporaba | UNI |
| Lomilec odrezkov | UM |
| Podajanje f | 0,05 - 0,6 mm/v |
| Globina reza a_p | 0,2 - 6 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zvrst | HB725 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120412 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |