


**Garant****WN.G 080408, Zvrst: HB725**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252070 HB725
GTIN	4045197713490
Razred artikla	21G

## Opis

WN.G 080408 HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPodajanje  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	UM
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Glavna uporaba	UNI
Podajanje $f$	0,2 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Radij rezila	0,8 mm

Zvrst	HB725
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje