

Garant**VB.T 160408, Zvrst: HB725**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261234 HB725
GTIN	4045197713735
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160408 HB725 Zvrst: HB725
Lomilec odrezkov: UM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	UNI
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Lomilec odrezkov	UM

Zvrst	HB725
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje