

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261353 20/11 |
| GTIN | 4045197713650 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Velikost ploščice | 11 mm |
| ISO-oznaka držala | A20Q SVVCR/L11 |
| Dolžina glave L ₁ | 50 mm |
| Širina vratu L ₄ | 13,9 mm |
| Minimalni Ø predvrtanja D _{min} | 25 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 1103.. |
| Srednji premik L ₃ | 14 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 22 |
| Celotna dolžina L | 180 mm |
| Višina vpenjanja L ₂ | 19 mm |
| Nastavitveni kot κ | 72,5 stopinj |
| Uporabna globina T | 9,5 mm |
| Ø držala D ₅ | 20 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | levi |
| Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem | 3×D da |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22 | 269028 22 |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |