


Garant**WNMG 080412, Zvrst: HB725**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252072 HB725
GTIN	4045197713506
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 5 mmPodajanje f : 0,2 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	UM
Glavna uporaba	UNI

Zvrst	HB725
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje