

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260907 25/16
GTIN	4045197713605
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	STGCR/L 2525M16
Dolžina glave L <sub>1</sub>	23 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica	269005 7
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Podložna ploščica Tip 7	269005 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 18	269028 18
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500